

Numer katalogowy (SAP)	Typ	Opis urządzenia	Ilość szt.
System wczesnej detekcji Wagner			
Orurowanie PVC			
PL2:WAG-01-10-9010	01-10-9010	R-2519 Rura PVC 25 x 1,9 mm, szara 1m/ w odcinkach 2.0 m	1
PL2:WAG-01-10-9070	01-10-9070	R-2519-B90 Łuk 90° łagodny 25 mm, szary (<i>min. zamówieniowe 10 szt.</i>)	2
PL2:WAG-01-10-9040	01-10-9040	R-2519-T Trójnik PVC 25 mm, szary (<i>min. zamówieniowe 10 szt.</i>)	2
Akcesoria orurowania			
PL2:WAG-01-10-9380	01-10-9380	RSV-R25; Zawór zwrotny (do przedmuchiwania rurociągów)	1
PL2:WAG-AD-10-0561	AD-10-0561	VSK1/c Kontroler systemu automatycznego przedmuchu rurociągów	1
PL2:WAG-AD-10-0480	AD-10-0480	FW-VC Folia frontowa dla kontrolera przedmuchu VSK	1
PL2:WAG-AD-10-1105	AD-10-1105	MC-VC-R-8 Micro-kontroler dla VSK (przedmuch profilaktyczny co 24h)	1
PL2:WAG-AD-10-0940	AD-10-0940	AVK-PV Zawór odcinający z zaworem pilotującym z przyłączami (-10°C : +60°C)	1
PL2:WAG-AD-10-0950	AD-10-0950	DVK13 Zawór sprężonego powietrza (-10°C do +60°C)	1
PL2:WAG-AD-10-0880	AD-10-0880	SSK-M/F; Szybkozłącze sprężonego powietrza	1